

Connettore SRG



CARATTERISTICHE

Consente la connessione rapida, semplice ed economica di cavi di messa a terra e collegamenti

I morsetti per applicazioni pesanti con ferramenta in acciaio inossidabile sono adatti per l'interramento diretto


Consente di aggiungere ulteriori spiruline che è possibile utilizzare per il collegamento all'acciaio della costruzione e all'apparecchiatura

Può essere unito al morsetto con piedistallo universale per il collegamento a piedistalli di diverse dimensioni per le reti di fissaggio a maglie



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni del conduttore
SRGC46	167905	Bronzo, Acciaio inossidabile 304 (EN 1.4301)	#6 Pieno - #4 A trefoli, 16 mm ² A trefoli



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE