

Accoppiatore filettato per asta di messa a terra con rame, filettato



CARATTERISTICHE

Gli accoppiamenti ad alta resistenza sono filettati e smussati su entrambe le estremità per una facile conduzione

Gli accoppiamenti resistenti alla corrosione assicurano connessioni da rame a rame permanenti e a bassa resistenza



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Diametro picchetto di terra, nominale	Lunghezza (L)	Dimensioni delle filettature (TS)	Peso unitario
CR100		Bronzo al silicio	1"	99.1mm	1" UNC	0.35 kg
CR58	158040	Bronzo	5/8"	61mm	5/8" UNC	0.09 kg
SC34	158050	Bronzo	3/4"	71mm	3/4" UNC	0.17 kg
CR34		Bronzo	3/4"	76.2mm	3/4" UNC	0.15 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Certificazioni
CR100		EN IEC 62561-2	cUL, UL
CR58	158040	EN IEC 62561-2	UL, cUL, CSA-US, RUS, CSA
SC34	158050	IEC® EN 62561-2	

Codice a catalogo	Numero articolo	È conforme a	Certificazioni
CR34			RUS, CSA-US, UL, cUL, CSA

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.