

Utensile di taglio e punzonatura manuale per guida DIN MDRCP-2



CARATTERISTICHE

Punzona le scanalature e taglia la rotaia DIN senza bave o deformazioni

Effettua la punzonatura di scanalature orizzontali e verticali

Funziona con cinque diverse tipologie di rotaia DIN e barra filettata M6

Include righello, guida e finecorsa

Conforme a RoHS



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Materiale	Dimensioni asola	Profondità	Altezza	Lunghezza	Peso unitario
MDRCP-2	559142	Alluminio, Acciaio	6.5 x 9.5 mm	165mm	200 mm	100mm	13 kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Le scanalature orizzontali devono essere punzonate a una distanza minima di 8 mm (0,315") dal bordo della rotaia DIN. Le scanalature verticali devono essere punzonate a una distanza minima di 12 mm (0,472") dal bordo della rotaia DIN.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE