

Barra di distribuzione in rame semplice per circuito stampato



CARATTERISTICHE

Connessione elettrica per applicazioni pesanti

Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell'energia elettrica prefabbricato

Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni

Connessione di terra

Distribuzione dell'energia elettrica

Bordi arrotondati

Materiale: Rame



SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Peso unitario
PCB-1M-12X4	550780	12 mm	4 mm	990mm	0.43 kg
PCB-2M-100X10	549750	100 mm	10 mm	2000mm	17.8 kg
PCB-2M-100X5	549640	100 mm	5 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-120X10	549760	120 mm	10 mm	2000mm	21.4 kg
PCB-2M-12X4	550790	12 mm	4 mm	1985mm	0.85 kg
PCB-2M-12X5	550770	12 mm	5 mm	1985mm	1.06 kg
PCB-2M-25X5	549600	25 mm	5 mm	2000mm	2.2 kg
PCB-2M-30X10	549700	30 mm	10 mm	2000mm	5.5 kg
PCB-2M-40X10	549710	40 mm	10 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-2M-50X10	549720	50 mm	10 mm	2000mm	8.9 kg
PCB-2M-50X5	549610	50 mm	5 mm	2000mm	4.5 kg
PCB-2M-60X10	549730	60 mm	10 mm	2000mm	10.7 kg

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Peso unitario
PCB-2M-63X5	549620	63 mm	5 mm	2000mm	5.6 kg
PCB-2M-80X10	549740	80 mm	10 mm	2000mm	14.2 kg
PCB-2M-80X5	549630	80 mm	5 mm	2000mm	7.1 kg
PCB-4M-100X10	550930	100 mm	10 mm	4000mm	35.6 kg
PCB-4M-100X5	550670	100 mm	5 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-120X10	550940	120 mm	10 mm	4000mm	42.8 kg
PCB-4M-160X10	550950	160 mm	10 mm	4000mm	57 kg
PCB-4M-20X5	550600	20 mm	5 mm	4000mm	3.56 kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Larghezza (W)	Spessore (T)	Lunghezza (L)	Peso unitario
PCB-4M-25X5	550610	25 mm	5 mm	4000mm	4.45 kg
PCB-4M-30X10	550970	30 mm	10 mm	4000mm	10.69 kg
PCB-4M-30X5	550620	30 mm	5 mm	4000mm	5.34 kg
PCB-4M-40X10	550980	40 mm	10 mm	4000mm	14.25 kg
PCB-4M-40X5	550630	40 mm	5 mm	4000mm	7.12 kg
PCB-4M-50X10	550900	50 mm	10 mm	4000mm	17.8 kg
PCB-4M-50X5	550640	50 mm	5 mm	4000mm	8.9 kg
PCB-4M-60X10	550910	60 mm	10 mm	4000mm	21.35 kg
PCB-4M-60X5	550650	60 mm	5 mm	4000mm	10.68 kg
PCB-4M-80X10	550920	80 mm	10 mm	4000mm	28.5 kg
PCB-4M-80X5	550660	80 mm	5 mm	4000mm	14.24 kg

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.