


Staffe per profili di montaggio ad altezza parziale da 19 pollici, CIC



Queste staffe, per il montaggio di profili parziali da 19" in casse larghe 800 mm, possono essere regolate in altezza e profondità.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per il fissaggio di profili verticali CIPP (19") in armadi da 800 mm. Regolabile in profondità ad intervalli di 25 mm usando i profili a scatto CLPK.

Materiale: Acciaio zincato da 3 mm.

Quantità nell'imballaggio: 4 staffe con accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Spessore
CIC04	49mm	100mm	50mm	Lamiera d'acciaio	Zincato	3mm

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.