


Pressacavi di ancoraggio per contenitori per montaggio a parete, CAG



Questo passacavo a due componenti può essere montato su una vasta gamma di casse. Fissa il cavo in posizione ed elimina eventuali tensioni esterne.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Bussola a due componenti con membrana di tenuta e ancoraggio dei cavi. L'installazione non richiede attrezzi, è auto-regolante per il suo spessore e si fissa con un click. Grazie al suo design compatto si estende solo 5,7 mm al di fuori della cassa su cui è montato. La membrana "pushout" è un sigillo permanente fino a quando non è penetrata da un cavo o un tubo. Adatto per fori in materiali di 0,7 a 3 mm di spessore.

Materiale: TPE e poliammide 66, senza alogeni.

Resistenza alla temperatura: -20°C a +125°C.

Finitura: RAL 7035.

Protezione: IP 67,65, Impermeabile.

Quantità nell'imballaggio: 50 pezzi.

Colore: Grigio chiaro


Materiale: Plastica

Codice colore: RAL 7035

Finitura: Uniforma

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Altezza (H)	Diametro (Ø)	Gamma dei diametri dei cavi
CAG20	19.5mm	30.7mm	30.7mm	17 – 20mm	34 – 37mm	7 – 11mm
CAG25	19.7mm	35.7mm	35.7mm	17 – 20mm	39 – 42mm	7 – 13mm



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE