


Fare clic su profili, CLPK



Grazie a questi profili di montaggio a scatto, accessori e apparecchiature elettriche aggiuntivi possono essere montati in modo rapido e semplice, esattamente dove richiesto.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profilo universale adatto per montaggio in profondità e larghezza su profilo DIN da 25 mm del telaio armadio o in abbinamento ai profili CLPF e VB. Il profilo di ampiezza 75 mm è corredato di tre file di fori di cui una a 90°. Questo rende possibile il montaggio di profili CLPF in ambedue le direzioni. Il CLPK può essere assicurato tramite l'uso di fiti autofilettanti.

Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.

Quantità nell'imballaggio: 4 profilati.

Spessore: 1.5mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Carico nominale	Materiale della cassa
CLPK500	74mm	500mm	26mm	2000N	Lamiera d'acciaio
CLPK1000	74mm	1000mm	26mm	1200N	Lamiera d'acciaio
CLPK300	74mm	300mm	26mm	2000N	Lamiera d'acciaio
CLPK600	74mm	600mm	26mm	1600N	Lamiera d'acciaio
CLPK800	74mm	800mm	26mm	1600N	Lamiera d'acciaio
CLPK400	74mm	400mm	26mm	2000N	Lamiera d'acciaio
CLPK1200	74mm	1200mm	26mm	1200N	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE