

Kit di regolazione profondità contenitori per montaggio a parete, AMG



Queste staffe consentono di installare una piastra di montaggio, profili da 19" o una porta interna esattamente alla profondità richiesta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per fornire la regolazione della profondità ai differenti accessori: piastra di montaggio, profili da 19", porta interna e supporto modulare. Nelle casse in acciaio inox è richiesta una lavorazione supplementare.

Materiale: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Regolazione di profondità: Distanza dalla porta D-35 a 65 mm.

Quantità nell'imballaggio: 2 coppie con accessori di montaggio.

Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato
Spessore: 2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
AMG300	97mm	65mm	300mm	Lamiera d'acciaio
AMG400	97mm	65mm	400mm	Lamiera d'acciaio
AMG155	97mm	65mm	155mm	Lamiera d'acciaio
AMG210	97mm	65mm	210mm	Lamiera d'acciaio
AMG260	97mm	65mm	260mm	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.