


Profili di montaggio telaio porta, DCP



I profili di montaggio vengono utilizzati per montare gli accessori al telaio della porta per assicurare la massima sicurezza e semplicità di montaggio di cavi, condotti, ecc.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili orizzontali con profilato forato da 25 mm. Si adattano direttamente al telaio della porta. Per un facile montaggio di componenti leggeri usando viti CNT 05, forato 4,5 mm e 6,5 mm.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 20 barre con accessori di montaggio.

Materiale: Lamiera d'acciaio

Finitura: Zincato

Spessore: 2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DCP1002	24mm	992mm	14mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DCP402	24mm	392mm	14mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DCP502	24mm	492mm	14mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DCP602	24mm	592mm	14mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DCP802	24mm	792mm	14mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.