

Contenitore a doppio sportello in acciaio inox, ADR



La gamma ADR di casse per montaggio a parete in acciaio inossidabile, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per il montaggio in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte alla cassa. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed ambienti in cui è importante soddisfare determinati requisiti, in quanto i componenti all'interno della cassa sono adeguatamente protetti.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV

CARATTERISTICHE

Materiale: Acciaio inox pre-satinato AISI 304L / AISI 316L. Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2.5 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. Per facilitare l'installazione, ogni angolo posteriore della cassa è contrassegnato a laser per indicare con precisione dove praticare i fori e fissare le staffe per il montaggio a parete AWS.

Porta: Angolo a pezzo unico. Montaggio a filo, con apertura di 130°. Cerniere a scomparsa in acciaio inox AISI 304 con perno rimovibile. La tenuta è assicurata da una guarnizione in poliuretano iniettato o da una guarnizione in silicone iniettato. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP opzionali.

Serratura: Chiusura cromata personalizzata nVent HOFFMAN doppia aletta da 3 mm con movimento a 90°. Chiusura su 3 punti. Chiusura in acciaio inox e altre versioni sono disponibili come accessori.

Piastra di montaggio: Fissata su bulloni M8 saldati sul retro della cassa. In casse con altezza o larghezza di 800 mm o più, la piastra di montaggio ha una piega su tutti e quattro i lati per una maggiore rigidità. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolato in profondità.

Accesso per il cavo: Nessuna apertura della piastra passacavi di serie per massimizzare la tenuta e la pulizia.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Corrisponde a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Piastra di montaggio, completa di accessori e punti di messa a terra. Imballo in cartone riutilizzabile.

Ulteriori informazioni: È consigliato l'utilizzo di una gestione termica, ventilazione e pensilina parapioggia per applicazioni all'esterno o in ambienti aggressivi. Per maggiori informazioni consultare la sezione accessori generali o il capitolo informazioni tecniche.


Spessore del corpo: 1.5mm
Spessore porta: 2mm
Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Tipo di guarnizione	Materiale	Profondità di montaggio massima
ADR1001230	1000mm	1200mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ADR1201240-316	1200mm	1200mm	400mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	382mm
ADR1001030-316	1000mm	1000mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ADR1001230-316	1000mm	1200mm	300mm	Silicone	Acciaio inossidabile 316	282mm
ADR1001030	1000mm	1000mm	300mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	282mm
ADR1201240	1200mm	1200mm	400mm	Poliuretano	Acciaio inossidabile 304	382mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Chiusura su 3 punti.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE