

Fascette di messa a terra, ECFE



Questo cavo piatto di messa a terra è pre-tagliato, dotato di fori di collegamento pre-punzonati e semplifica le operazioni di fornitura e installazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per la messa a terra e la compensazione del potenziale fra parti, i pannelli e la struttura dell'armadio.

Lunghezza: 300 mm.

Materiale: Cavi di rame elettrolitico stagnato sezione 0,15 mm.

Temperatura di esercizio: Fino a 105°C.

Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.

Specifiche di montaggio: Aggiungere il set di connessione ECF per il fissaggio del cavo piatto alla struttura verniciata.

Materiale: Rame
Finitura: Rivestito in stagno
Spessore: 0.15mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti	Sezione trasversale
ECFE1630	13mm	381mm	8mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero, Accessori generali IEC	16mm ²
ECFE2530	13mm	381mm	8mm	Lamiera d'acciaio	Supporto libero, Accessori generali IEC	25mm ²

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.