

# Fascette di messa a terra, ECFE

Questo cavo piatto di messa a terra è pre-tagliato, dotato di fori di collegamento pre-punzonati e semplifica le operazioni di fornitura e installazione.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Per la messa a terra e la compensazione del potenziale fra parti, i pannelli e la struttura dell'armadio.

Lunghezza: 300 mm.

Materiale: Cavi di rame elettrolitico stagnato sezione 0,15 mm.

Temperatura di esercizio: Fino a 105°C.

Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.

Specifiche di montaggio: Aggiungere il set di connessione ECF per il fissaggio del cavo piatto alla struttura verniciata.

**Spessore:** 0.15mm  
**Materiale:** Rame  
**Finitura:** Rivestito in stagno

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale della cassa | Famiglia di prodotti                    | Sezione trasversale |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| ECFE2530          | 13mm    | 381mm     | 8mm        | Lamiera d'acciaio     | Supporto libero, Accessori generali IEC | 25mm <sup>2</sup>   |
| ECFE1630          | 13mm    | 381mm     | 8mm        | Lamiera d'acciaio     | Supporto libero, Accessori generali IEC | 16mm <sup>2</sup>   |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.