


Luce contenitore LED EL



Una lampada a LED progettata in modo specifico per gli armadi nVent HOFFMAN. Il montaggio senza attrezzi riduce il tempo di assemblaggio. Semplicemente tramite un sistema di cablaggio di tipo plug-and-play. Modello da 24 V (CC).

CARATTERISTICHE

Descrizione: Lampada a LED per cassa, progettata in modo specifico per casse nVent HOFFMAN. Assemblaggio rapido e senza attrezzi grazie ad un sistema con gancio di chiusura progettato per essere inserito in una foratura da 25 mm su casse nVent HOFFMAN. Può essere montata in posizione orizzontale o verticale.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Temperatura del colore:	4000K
Temperatura di esercizio:	-20 to 55°C
Colore:	Nero
Tipo di lampadina:	LED
Colore chiaro:	Bianco neutro
Materiale:	Plastica
Finitura:	Uniforma

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Emissione luminosa	Potenza
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	900lm	9W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	900lm	9W

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Emissione luminosa	Potenza
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	900lm	9W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	900lm	9W

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE