


Luce contenitore LED EL



Una lampada a LED progettata in modo specifico per gli armadi nVent HOFFMAN. Il montaggio senza attrezzi riduce il tempo di assemblaggio. Semplicemente tramite un sistema di cablaggio di tipo plug-and-play. Modello da 24 V (CC).

CARATTERISTICHE

Descrizione: Lampada a LED per cassa, progettata in modo specifico per casse nVent HOFFMAN. Assemblaggio rapido e senza attrezzi grazie ad un sistema con gancio di chiusura progettato per essere inserito in una foratura da 25 mm su casse nVent HOFFMAN. Può essere montata in posizione orizzontale o verticale.

Please be advised that when using the clamp mechanism to mount these lights, they cannot be installed on the top rail of ProLine and ProLine G2 cabinet frames.

Materiale:	Plastica
Finitura:	Uniforma
Colore:	Nero
Tipo di lampadina:	LED
Temperatura del colore:	4000K
Colore chiaro:	Bianco neutro
Temperatura di esercizio:	-20 to 55°C

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Emissione luminosa	Potenza
EL1200D24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL1200DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W
EL1200DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL1200M	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200M24V	76mm	315mm	48mm	NA	1200lm	12W
EL1200MS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	1200lm	12W
EL1200MS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	1200lm	12W
EL1200MS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	1200lm	12W

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Emissione luminosa	Potenza
EL1200MS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	1200lm	12W
EL1200MS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	1200lm	12W
EL900D	76mm	314mm	48mm	NA	900lm	9W
EL900DS	76mm	364mm	48mm	SCHUKO, Tipo F	900lm	9W
EL900DS-BF	76mm	364mm	48mm	Tipo E	900lm	9W
EL900DS-CH	76mm	364mm	48mm	Tipo J	900lm	9W
EL900DS-GB	76mm	364mm	48mm	Tipo G	900lm	9W
EL900DS-US	76mm	364mm	48mm	Tipo B	900lm	9W

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.