


Telai inferiori anteriore/posteriore per contenitori a pavimento, PCU



Questo telaio crea ulteriore spazio nella parte inferiore e può essere isolato dalla cassa. Presenta una foratura universale per un facile montaggio degli accessori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per il fissaggio e il passaggio dei cavi o il montaggio di supporti sbarra di alimentazione ad es. Erico, Ter-Mate. Il profilato identico alla struttura dell'armadio rende possibile il montaggio di tutti gli accessori interessati (es. CLPF, CLPK, etc). Fissato alla base dell'armadio con viti M12 (nella fornitura). Altezza standard 300 mm (200 mm solo disponibile a richiesta).

Materiale: Struttura in lastre d'acciaio da 1,75 mm, pannelli in piastra d'acciaio da 1,35 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 41 | TYPE 1.

Specifiche di montaggio: Aggiungere pannelli laterali PCUP per chiudere le aperture.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con piastre di copertura posteriori e frontali e accessori di montaggio.

Materiale:	Acciaio
Finitura:	Placcato
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
PCU3046R5	300mm	400mm	600mm	Acciaio inossidabile

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
PCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU3066R5	300mm	599mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU3068R5	300mm	599mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU3106R5	300mm	999mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU3108R5	300mm	999mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU3126R5	300mm	1199mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU3128R5	300mm	1199mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU2066R5	200mm	599mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU2068R5	200mm	599mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU2106R5	200mm	999mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU2108R5	200mm	999mm	800mm	Acciaio inossidabile
PCU2126R5	200mm	1199mm	600mm	Acciaio inossidabile
PCU2128R5	200mm	1199mm	800mm	Acciaio inossidabile

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.