


Telai superiori anteriori/posteriori per contenitori a pavimento, MCU

Questo telaio crea ulteriore spazio nella parte superiore e può essere isolato dalla cassa. Presenta una foratura universale per un facile montaggio degli accessori.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Per l'ingresso e l'instradamento dei cavi o per l'installazione di un sistema di distribuzione dell'energia. Fissaggio alla parte superiore dell'armadio mediante quattro viti M12. Disponibili con altezze di 200 mm e 300 mm. La piastra per tetto dell'armadio CCR può essere utilizzata per chiudere la parte superiore. Per il sollevamento della MCU insieme a un armadio è necessario un kit di sollevamento separato MCUK.

Pannelli laterali: MCUP fornito come accessorio.

Materiale: Telaio, piastra in acciaio da 1,75 mm, pannelli, piastra in acciaio da 1,35 mm.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Protezione: Conforme a IP55.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con pannelli anteriore e posteriore ed accessori di montaggio inclusi (senza piastra per tetto).

Materiale:	Acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Acciaio
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acciaio
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Acciaio
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Acciaio
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Acciaio
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Acciaio
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Acciaio
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acciaio
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Acciaio
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Acciaio
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Acciaio
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Acciaio
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Acciaio
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Acciaio
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acciaio
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Acciaio
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Acciaio
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Acciaio
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acciaio
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Acciaio
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Acciaio
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.