

Porte smaltate, ADC



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Inserita al posto della porta standard, fornisce una chiara visione dei componenti installati all'interno. Permette il montaggio di qualsiasi tipo di chiusura.

Materiale: 1.5 mm acciaio inox AISI 304, 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 600 mm o maggiore, e vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

The glazed door allows the electrical components to be seen while the enclosure's door is closed

The user can monitor the status of the components without the need for opening the enclosure's door maintaining the ingress protection

Spessore: 1.5mm
Finitura: Spazzolato
Materiale: Acciaio inossidabile 304

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità dispositivo di bloccaggio	Dimensioni finestrino	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
ADCS10080	1000mm	800mm	1	859 x 643mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Quantità dispositivo di bloccaggio	Dimensioni finestrino	Famiglia diprodotti	Materiale della cassa
ADCS06060	600mm	600mm	2	459 x 443mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS04040	400mm	400mm	1	259 x 243mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS08060	800mm	600mm	2	659 x 443mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS12080	1200mm	800mm	1	1059 x 643mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS06040	600mm	400mm	2	459 x 243mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS05040	500mm	400mm	1	359 x 243mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS04030	400mm	300mm	1	259 x 143mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS06080	600mm	800mm	2	459 x 643mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS03624	360mm	240mm	1	219 x 83mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS14080	1400mm	800mm	1	1259 x 643mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS05050	500mm	500mm	1	359 x 343mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS08080	800mm	800mm	2	659 x 643mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio
ADCS04060	400mm	600mm	1	259 x 443mm	Montaggio a parete	Lamiera d'acciaio

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Serratura a cariglione su 3 punti. Non adatto per AFS.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE