

Porte vetrate, DNG



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard a vetro trasparente per ispezionare l'equipaggiamento interno. Fornita con il sistema di serratura DIN da 3 mm e telaio porta. Permette tutte le tipologie di chiusura, previste nel programma armadi.

Materiale: Telaio: piastra in acciaio da 2 mm. Area visibile: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 07.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Usare kit cerniera DNMK01 se non c'era una porta in precedenza.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore:	2mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni finestrino	Famiglia di prodotti
DNG1106R5	DNG1106R5	1082mm	593mm	17mm	876 x 415mm	Supporto libero
DNG1206R5	DNG1206R5	1182mm	593mm	17mm	976 x 415mm	Supporto libero
DNG1208R5	DNG1208R5	1182mm	793mm	17mm	976 x 615mm	Supporto libero
DNG1406R5		1382mm	593mm	17mm	1176 x 415mm	Supporto libero
DNG1408R5		1382mm	793mm	17mm	1176 x 615mm	Supporto libero

Codice a catalogo	Numero articolo	Altezza	Larghezza	Profondità	Dimensioni finestrino	Famiglia di prodotti
DNG1606R5		1582mm	593mm	17mm	1376 x 415mm	Supporto libero
DNG1608R5		1582mm	793mm	17mm	1376 x 615mm	Supporto libero
DNG1806R5		1782mm	593mm	17mm	1576 x 415mm	Supporto libero
DNG1808R5		1782mm	793mm	17mm	1576 x 615mm	Supporto libero
DNG2006R5		1982mm	593mm	17mm	1776 x 415mm	Supporto libero
DNG2008R5		1982mm	793mm	17mm	1776 x 615mm	Supporto libero
DNG2010R5		1982mm	992mm	17mm		Supporto libero
DNG2206R5		2182mm	593mm	17mm	1976 x 415mm	Supporto libero
DNG2208R5		2182mm	793mm	17mm	1976 x 615mm	Supporto libero

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

