

Design igienico coperchio protettivo della ventola, ECHD

Progettate appositamente per soddisfare le esigenze delle operazioni sanitarie più impegnative nell'industria alimentare e delle bevande, queste nuove coperture hanno un grado di protezione IP più elevato per proteggere le ventole con filtro EF dall'ingresso di acqua.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Progettata per l'industria alimentare e delle bevande con materiali speciali per le operazioni sanitarie più impegnative, questa copertura aiuta a proteggere le ventole con filtro dall'ingresso di acqua negli ambienti di lavaggio. Con la copertura protettiva in posizione, il grado di protezione delle ventole con filtro EF aumenta da IP 54 a IP 56. La copertura può essere rimossa facilmente per le operazioni di manutenzione e la sostituzione delle guarnizioni, oltre a essere aperta con un angolo di 35° per facilitare la pulizia del filtro. La copertura spiovente evita l'accumulo di liquidi e altri detriti. Piegata e saldata in continuo. (Lavorazione necessaria).

Protezione: Corrisponde a IP 56 Tipo 4, 12 se montato sulla ventola del filtro per esterni EF (solo ECHD70 Tipo 12).

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo con accessori per il montaggio.

Materiale: Acciaio inossidabile AISI 304L pre-satinato. Guarnizione blu di silicone, conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

Finitura: Acciaio inossidabile 400 pre-satinato.



Materiale: Acciaio inossidabile 304
Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
ECHD10	230mm	150mm	57mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete
ECHD20	260mm	176mm	57mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete
ECHD22	330mm	233mm	57mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa	Famiglia di prodotti
ECHD30	390mm	282mm	95mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete
ECHD50	480mm	350mm	110mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete
ECHD70	480mm	350mm	160mm	Acciaio inossidabile	Montaggio a parete

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.