


# Contenitore per montaggio a parete dal design igienico, HDW



La gamma Hygienic Design HDW di nVent HOFFMAN è progettata e costruita con materiali speciali per applicazione in ambito igienico-sanitario, garantendo la protezione dei componenti interni dagli agenti chimici e liquidi ogni volta sia necessaria una pulizia accurata degli ambienti. Il design senza spigoli vivi, la guarnizione continua, il sistema di chiusura speciale, le superfici autopulenti ad alta lucidatura e un elevato grado di protezione garantiscono un'estrema facilità nella manutenzione, portando una maggiore produttività ed affidabilità.

## STANDARD INDUSTRIALI

cULus\_UL

CE, UK CA, UL

IP

## CARATTERISTICHE

**Materiale:** Corpo: 1.5 mm. Porta: 2 mm. Acciaio inossidabile pre-satinato AISI 304. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 2 mm.

**Corpo:** Corpo monoblocco, piegato e saldato in continuo. La parte superiore del corpo è dotata di un tetto inclinato con angolazione di 30° verso la parte anteriore e termina con uno sbalzo di 30 mm per evitare che i liquidi drenati sgocciolino sulla guarnizione e sulla porta.

**Porta:** Piegata con un'inclinazione di 8° su tutti i lati. Montata a filo con apertura di 120°. Cerniere a scomparsa in zinco con perno rimovibile. Possibilità di montaggio per avere l'apertura a sinistra o a destra (lavorazione non necessaria).

**Cerniere interne:** La cerniera dello sportello è progettata appositamente per scomparire all'interno della cassa una volta chiusa la porta, per evitare l'accumulo di sporcizia e agevolare la pulizia della cassa.

**Guarnizione:** Una guarnizione monopezzo rimovibile in silicone blu con angoli modellati garantisce una tenuta adeguata ed è più rapida e semplice da rimuovere e sostituire durante le operazioni di pulizia e sostituzione. Il silicone è conforme a FDA 21 CFR 177.2600.

**Serratura:** Serratura HD realizzata in acciaio inox AISI 316L con guarnizione siliconica blu, la serratura è conforme alla norma DIN EN 1672-2: 2009.

**Piastra di montaggio:** Fissata su prigionieri M8 saldati sul retro del contenitore. Tutti i lati da 800 mm e oltre sono rinforzati da bordi piegati. La piastra di montaggio è contrassegnata verticalmente a intervalli di 10 mm per un facile posizionamento orizzontale dei componenti.

**Accesso per il cavo:** Nessuna apertura ingresso cavi come nello standard per evitare rischi per l'igiene.

**Protezione:** Corrisponde a IP 66/69/69K | TYPE 4X, 12, 13 | IK08.

Finitura: Acciaio inossidabile pre-satinato 400, lucidato a Ra <0,8 µm.


Fornitura: Custodia con porta, piastra di montaggio, chiave metallica e accessori di montaggio.

Ulteriori informazioni: Per gli accessori all'esterno della cassa, consultare la sezione relativa agli accessori HD.

**Spessore (T):** 1.5mm  
**Grado di pendenza:** 30°  
**Finitura:** Spazzolato  
**Materiale:** Acciaio inossidabile 304

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza (H) | Larghezza (W) | Profondità (D) | Dimensioni del pannello |
|-------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------|
| HDW0675121        | 672mm       | 510mm         | 210mm          | 550 x 450mm             |
| HDW0553921        | 552mm       | 390mm         | 210mm          | 430 x 330mm             |
| HDW0828130        | 825mm       | 810mm         | 300mm          | 650 x 750mm             |
| HDW1428130        | 1425mm      | 810mm         | 300mm          | 1250 x 750mm            |
| HDW0776121        | 772mm       | 610mm         | 210mm          | 650 x 550mm             |
| HDW0606130        | 605mm       | 610mm         | 300mm          | 430 x 550mm             |
| HDW0558121        | 552mm       | 810mm         | 210mm          | 430 x 750mm             |
| HDW0442215        | 442mm       | 220mm         | 155mm          | 350 x 160mm             |
| HDW0773921        | 772mm       | 390mm         | 210mm          | 650 x 330mm             |
| HDW1228130        | 1225mm      | 810mm         | 300mm          | 1050 x 750mm            |



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**