


Versione compatta a doppio sportello in acciaio dolce, MKD



La gamma MKD di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per l'installazione in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. L'armadio è adatto a molteplici applicazioni poiché i componenti all'interno dell'involucro sono adeguatamente protetti.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Pannelli superiori e posteriori: acciaio verniciato da 1.5 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato con doppia fila di foratura per permettere la regolazione della piastra di montaggio in profondità.

Porte: Montate su quattro cerniere. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm. Le porte non possono essere invertite. Le porte supplementari devono essere ordinate per la chiusura a sinistra.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio delle porte posteriori. Pannelli posteriori separati in armadi da 1600 mm di larghezza.

Pannello superiore: Removibili.

Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti nella porta principale e sistema di blocco su 2 punti nella porta secondaria. Serratura a doppia aletta standard con inserto da 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie a estrazione e impugnatura a T sono disponibili come accessori.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un apposito bullone di messa a terra.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Armadio dotato di porta, pannello superiore, posteriore, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto nella versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio è fornito su un pallet la cui larghezza rientra in quella dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Spessore del corpo: 1.35mm
Spessore porta: 2mm
Finitura: Zincato; Verniciato a polvere
Materiale: Lamiera d'acciaio

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Sì	1894 x 1094mm	359mm
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Sì	1494 x 1094mm	459mm
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Sì	1094 x 1094mm	359mm
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	N.		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Sì	1294 x 1094mm	359mm
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Sì	1894 x 1094mm	459mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	N.		
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	N.		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Sì	1694 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	N.		
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	N.		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Sì	1294 x 894mm	259mm
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Sì	1494 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	N.		
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	N.		
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	N.		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Sì	1294 x 1094mm	259mm
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Sì	1694 x 1094mm	459mm
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Sì	1694 x 1494mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	N.		

Table 2/2


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Sì	1294 x 894mm	359mm
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	N.		
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	N.		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Sì	1694 x 1494mm	359mm
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Sì	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	N.		

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	N.		
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	N.		
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	N.		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Sì	1894 x 1494mm	459mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ulteriori opzioni di cablaggio aggiunto aggiungere plinti PF e PCP.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE