


Versione compatta a doppio sportello in acciaio dolce, MKD



La gamma MKD di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta doppia e grado di protezione IP 55, è ideale per l'installazione in spazi ristretti dove la porta singola, se aperta, occuperebbe uno spazio eccessivo di fronte all'armadio. La capacità di carico delle porte inoltre è maggiore perché ripartita in due sezioni. L'armadio è adatto a molteplici applicazioni poiché i componenti all'interno dell'involucro sono adeguatamente protetti.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Pannelli superiori e posteriori: acciaio verniciato da 1.5 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato con doppia fila di foratura per permettere la regolazione della piastra di montaggio in profondità.

Porte: Montate su quattro cerniere. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm. Le porte non possono essere invertite. Le porte supplementari devono essere ordinate per la chiusura a sinistra.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio delle porte posteriori. Pannelli posteriori separati in armadi da 1600 mm di larghezza.

Pannello superiore: Removibili.

Serratura: Sistema di chiusura a cariglione su 4 punti nella porta principale e sistema di blocco su 2 punti nella porta secondaria. Serratura a doppia aletta standard con inserto da 3 mm. Inserti standard, cilindri, maniglie a estrazione e impugnatura a T sono disponibili come accessori.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un apposito bullone di messa a terra.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Armadio dotato di porta, pannello superiore, posteriore, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto nella versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio è fornito su un pallet la cui larghezza rientra in quella dell'armadio. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

All panels are grounded through their fittings and equipped with an independent grounding stem

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Zincato; Verniciato a polvere
Spessore del corpo:	1.35mm
Spessore porta:	2mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD12124PER5	1200mm	1200mm	400mm	N.		
MKD12124R5	1200mm	1200mm	400mm	Sì	1094 x 1094mm	359mm
MKD14103PER5	1400mm	1000mm	300mm	N.		
MKD14103R5	1400mm	1000mm	300mm	Sì	1294 x 894mm	259mm
MKD14104PER5	1400mm	1000mm	400mm	N.		
MKD14104R5	1400mm	1000mm	400mm	Sì	1294 x 894mm	359mm
MKD14123PER5	1400mm	1200mm	300mm	N.		
MKD14123R5	1400mm	1200mm	300mm	Sì	1294 x 1094mm	259mm
MKD14124PER5	1400mm	1200mm	400mm	N.		
MKD14124R5	1400mm	1200mm	400mm	Sì	1294 x 1094mm	359mm
MKD16124PER5	1600mm	1200mm	400mm	N.		
MKD16124R5	1600mm	1200mm	400mm	Sì	1494 x 1094mm	359mm
MKD16125PER5	1600mm	1200mm	400mm	N.		
MKD16125R5	1600mm	1200mm	500mm	Sì	1494 x 1094mm	459mm
MKD18124PER5	1800mm	1200mm	400mm	N.		
MKD18124R5	1800mm	1200mm	400mm	Sì	1694 x 1094mm	359mm
MKD18125PER5	1800mm	1200mm	500mm	N.		
MKD18125R5	1800mm	1200mm	500mm	Sì	1694 x 1094mm	459mm
MKD18164PER5	1800mm	1600mm	400mm	N.		
MKD18164R5	1800mm	1600mm	400mm	Sì	1694 x 1494mm	359mm

Table 2/2


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD18165PER5	1800mm	1600mm	500mm	N.		
MKD18165R5	1800mm	1600mm	500mm	Sì	1694 x 1494mm	459mm
MKD20124PER5	2000mm	1200mm	400mm	N.		
MKD20124R5	2000mm	1200mm	400mm	Sì	1894 x 1094mm	359mm
MKD20125PER5	2000mm	1200mm	500mm	N.		
MKD20125R5	2000mm	1200mm	500mm	Sì	1894 x 1094mm	459mm

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKD20164PER5	2000mm	1600mm	400mm	N.		
MKD20164R5	2000mm	1600mm	400mm	Sì	1894 x 1494mm	359mm
MKD20165PER5	2000mm	1600mm	500mm	N.		
MKD20165R5	2000mm	1600mm	500mm	Sì	1894 x 1494mm	459mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ulteriori opzioni di cablaggio aggiunto aggiungere plinti PF e PCP.

SCHEMI



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.