

Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MKS



La gamma MKS di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 55, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed installazioni. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Retro e tetto: acciaio verniciato da 1.5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato a doppia fila.

Porta: Montata su quattro cerniere, consente l'apertura a destra o a sinistra. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.

Pannello superiore: Removibili.

Serratura: Sistema esterno con serratura a spagnoletta a 4 punti. Serratura DIN standard con perno da 3 mm. Può essere scambiata con inserti standard o Euro-cilindro e maniglia girevole.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Corpo con porta, pannello posteriore, pannello del tetto, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio viene consegnato su di un pallet di identica larghezza. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Verniciato a polvere

Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035
Spessore del corpo: 1.35mm
Spessore porta: 2mm

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	N.		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Sì	1094 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	N.		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Sì	1094 x 694mm	359mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	N.		
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Sì	1294 x 494mm	259mm
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	N.		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Sì	1294 x 494mm	359mm
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	N.		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Sì	1294 x 694mm	259mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	N.		
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Sì	1294 x 694mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	N.		
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Sì	1494 x 494mm	259mm
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	N.		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Sì	1494 x 494mm	359mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	N.		
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Sì	1494 x 694mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	N.		
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Sì	1494 x 694mm	359mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	N.		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Sì	1494 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	N.		
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Sì	1494 x 894mm	359mm
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	N.		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Sì	1494 x 894mm	459mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	N.		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Sì	1694 x 494mm	359mm


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	N.		
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Sì	1694 x 694mm	359mm
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	N.		
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Sì	1694 x 694mm	459mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	N.		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Sì	1694 x 894mm	359mm
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	N.		
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Sì	1894 x 494mm	359mm
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	N.		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Sì	1894 x 694mm	359mm
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	N.		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Sì	1894 x 694mm	459mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	N.		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Sì	1894 x 894mm	359mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	N.		
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Sì	1894 x 894mm	459mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ulteriori opzioni di cablaggio aggiunto aggiungere plinti PF e PCP.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

