

Contenitore compatto a sportello singolo in acciaio dolce, MKS



La gamma MKS di armadi compatti in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 55, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. Questa tipologia di armadi è adatta a molteplici applicazioni ed installazioni. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Corpo: acciaio verniciato da 1.35 mm. Retro e tetto: acciaio verniciato da 1.5 mm. Porta: acciaio verniciato da 2 mm. Piastra di montaggio: acciaio galvanizzato da 3 mm. Piastre di fondo: acciaio galvanizzato da 1 mm.

Corpo: Struttura piegata 4 volte e saldata in continuo. Profilato integrato a doppia fila.

Porta: Montata su quattro cerniere, consente l'apertura a destra o a sinistra. Incluso il telaio della porta con foratura a passo 25 mm.

Pannello posteriore: Fissato con viti torx M6. Predisposizione per l'eventuale montaggio di una porta posteriore.

Pannello superiore: Removibili.

Serratura: Sistema esterno con serratura a spagnoletta a 4 punti. Serratura DIN standard con perno da 3 mm. Può essere scambiata con inserti standard o Euro-cilindro e maniglia girevole.

Piastre inferiori: Formata da tre pezzi.

Piastra di montaggio: Doppia piegatura e regolazione in profondità ad intervalli di 25 mm grazie all'accessorio MPD02. Piastra di montaggio fissata all'esterno dell'imballo dell'armadio.

Messa a terra: Tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Fornitura: Corpo con porta, pannello posteriore, pannello del tetto, piastre inferiori, piastra di montaggio (eccetto versione PE) e telaio della porta. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. L'armadio viene consegnato su di un pallet di identica larghezza. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

Spessore del corpo: 1.35mm

Spessore porta: 2mm

Colore: Grigio chiaro
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Verniciato a polvere
Codice colore: RAL 7035

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS16104R5	1600mm	1000mm	400mm	Sì	1494 x 894mm	359mm
MKS16063PER5	1600mm	600mm	300mm	N.		
MKS20084PER5	2000mm	800mm	400mm	N.		
MKS16105R5	1600mm	1000mm	500mm	Sì	1494 x 894mm	459mm
MKS16063R5	1600mm	600mm	300mm	Sì	1494 x 494mm	259mm
MKS14063PER5	1400mm	600mm	300mm	N.		
MKS16105PER5	1600mm	1000mm	500mm	N.		
MKS20085PER5	2000mm	800mm	500mm	N.		
MKS12084R5	1200mm	800mm	400mm	Sì	1094 x 694mm	359mm
MKS18064PER5	1800mm	600mm	400mm	N.		
MKS16064PER5	1600mm	600mm	400mm	N.		
MKS20085R5	2000mm	800mm	500mm	Sì	1894 x 694mm	459mm
MKS16104PER5	1600mm	1000mm	400mm	N.		
MKS16064R5	1600mm	600mm	400mm	Sì	1494 x 494mm	359mm
MKS12084PER5	1200mm	800mm	400mm	N.		
MKS20104PER5	2000mm	1000mm	400mm	N.		
MKS16085R5	1600mm	800mm	500mm	Sì	1494 x 694mm	459mm
MKS16083PER5	1600mm	800mm	300mm	N.		
MKS18104R5	1800mm	1000mm	400mm	Sì	1694 x 894mm	359mm
MKS18085R5	1800mm	800mm	500mm	Sì	1694 x 694mm	459mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS14083PER5	1400mm	800mm	300mm	N.		
MKS18085PER5	1800mm	800mm	500mm	N.		
MKS14083R5	1400mm	800mm	300mm	Sì	1294 x 694mm	259mm
MKS18104PER5	1800mm	1000mm	400mm	N.		
MKS14064R5	1400mm	600mm	400mm	Sì	1294 x 494mm	359mm
MKS18084R5	1800mm	800mm	400mm	Sì	1694 x 694mm	359mm
MKS14084PER5	1400mm	800mm	400mm	N.		
MKS20084R5	2000mm	800mm	400mm	Sì	1894 x 694mm	359mm


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS18084PER5	1800mm	800mm	400mm	N.		
MKS20064PER5	2000mm	600mm	400mm	N.		
MKS14064PER5	1400mm	600mm	400mm	N.		
MKS18064R5	1800mm	600mm	400mm	Sì	1694 x 494mm	359mm
MKS14084R5	1400mm	800mm	400mm	Sì	1294 x 694mm	359mm
MKS20064R5	2000mm	600mm	400mm	Sì	1894 x 494mm	359mm
MKS14063R5	1400mm	600mm	300mm	Sì	1294 x 494mm	259mm
MKS16084PER5	1600mm	800mm	400mm	N.		
MKS20104R5	2000mm	1000mm	400mm	Sì	1894 x 894mm	359mm
MKS16083R5	1600mm	800mm	300mm	Sì	1494 x 694mm	259mm
MKS12064PER5	1200mm	600mm	400mm	N.		
MKS12064R5	1200mm	600mm	400mm	Sì	1094 x 494mm	359mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MKS16084R5	1600mm	800mm	400mm	Sì	1494 x 694mm	359mm
MKS20105R5	2000mm	1000mm	500mm	Sì	1894 x 894mm	459mm
MKS20105PER5	2000mm	1000mm	500mm	N.		
MKS16085PER5	1600mm	800mm	500mm	N.		

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Per ulteriori opzioni di cablaggio aggiunto aggiungere plinti PF e PCP.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE