

Modulare con Porta singola, telaio girevole, porta a vetri, MCS-DGSFM

Pre-assembled enclosure configuration for mounting 19" control equipment and focused on electric power industry. Accordance with most common sizes and requirements from the electrical substations.



CARATTERISTICHE

Materiale: Telaio: acciaio verniciato da 1,5 mm. Porta a vetri: acciaio verniciato da 2 mm. Pannelli laterali, posteriore e tetto: acciaio verniciato da 1,5 mm. Piastre inferiori: acciaio zincato da 1 mm.

Telaio: Profili aperti opposti e saldati in continuo con foratura da 25 mm in conformità a DIN 43660. Inclusa foratura esterna integrata.

Porta a vetri: Montaggio con quattro cerniere che permettono l'apertura sul lato sinistro o destro. Telaio porta incluso con foratura da 25 mm. Campo visivo: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Posteriore: armadio con pannello posteriore fissato con viti M6 Torx.

Pannelli laterali: forniti come accessorio.

Pannello del tetto: rimovibile.

Serratura: Sistema di bloccaggio a cariglione su 4 punti. Non interferisce con lo spazio interno della cassa. Serratura a doppia mappa standard con inserto da 3 mm. Sono disponibili come accessori inserti standard, cilindri, maniglie di sollevamento e maniglie a T.

Piastre inferiori: Composizione di tre o quattro pezzi per casse con una piastra di montaggio e quattro o sei pezzi per casse con due piastre di montaggio consecutive.

Telaio girevole: Telaio girevole a tutta altezza per componenti da 19", che consente l'apertura a destra e a sinistra con presa sull'intera altezza. Cerniera superiore regolabile per il montaggio quadrato del telaio girevole. Cerniere a 180° per un accesso completo all'apertura dell'armadio. Carico massimo: 1800 N.

Messa a terra: tutti i pannelli sono forniti di dispositivi di messa a terra e sono equipaggiati con un bullone di messa a terra dedicato.

Omologazioni: Omologazione CE, CSA, DNV-GL, EAC, GOST, Kema Keur, Lloyds shipping, RS, cULus.

Requisiti di montaggio: Consegna standard pronta per l'installazione combinata. Per le installazioni singole aggiungere i pannelli laterali.

Consegna: Telaio con porta a vetri, telaio porta, pannello posteriore, tetto, piastre inferiori e telaio girevole. La fornitura include anche i bulloni di messa a terra. Fornitura prevista su un pallet di larghezza identica all'armadio per consentirne l'accoppiamento senza necessità di rimozione. Tutto il materiale di imballaggio è riciclabile.

Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035
Finitura: Verniciato a polvere

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Altezza del rack
MCS20086DGSFM	2000mm	800mm	600mm	41U
MCS20088DGSFM	2000mm	800mm	800mm	41U

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.