

Profili di montaggio 19 pollici , CIP

L'uso di questi profili consente il facile montaggio delle apparecchiature da 19" all'interno degli armadi, in fabbrica o sul campo.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Profili di montaggio tutta altezza per ottenere 482.6 mm (19") nella possibilità di montaggio su tutti i lati. Totalmente regolabile in profondità.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia.

Specifiche di montaggio: Da utilizzare in combinazione con i profili CIB o CID. Per il montaggio in altezza parziale è necessario il CIWR.

Spessore: 2mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale della cassa
CIP38	1800mm	45mm	29mm	38U	Lamiera d'acciaio
CIP24	1200mm	45mm	29mm	24U	Lamiera d'acciaio
CIP29	1400mm	45mm	29mm	29U	Lamiera d'acciaio
CIP47	2200mm	45mm	29mm	47U	Lamiera d'acciaio
CIP42	2000mm	45mm	29mm	42U	Lamiera d'acciaio
CIP22	1100mm	45mm	29mm	22U	Lamiera d'acciaio
CIP33	1600mm	45mm	29mm	33U	Lamiera d'acciaio
CIP20	1000mm	45mm	29mm	20U	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE