

Porte parziali per contenitori a pavimento, DP

Le porte parziali consentono svariate configurazioni, facilmente accessibili, dei singoli vani, all'interno della cassa.



CARATTERISTICHE

Descrizione: Per dividere la parte frontale dell'armadio in sezioni quando utilizzato insieme al divisore orizzontale CDH e CDHK. Equipaggiato con serratura DIN da 3 mm (1 serratura fino a 400 mm, 2 serrature oltre i 400 mm di altezza).

Materiale: Piastra in acciaio da 1.75 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere. RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 44.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta con cardini, serrature e accessori di montaggio.

Specifiche di montaggio: Aggiungere CDH per telai MC ed utilizzare CDHK per telai MK. Utilizzare DPC/DCPV per i pannelli superiori ed inferiori.

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE