

Porte semplici, DN



Questa porta sostituisce il pannello posteriore di un armadio per consentire l'accesso posteriore alle apparecchiature installate nella parte anteriore, o l'uso di piastre di montaggio consecutive per aumentare lo spazio di montaggio della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard dotata di sistema di chiusura DIN 3 mm e di telaio della porta. Kit di accessori della porta DNMK (cardini, chiavistelli) da ordinare separatamente. Permette tutte le opzioni del programma di chiusura e cardini a 180°. Compatibile con gamma componibile e semi-compatta.

Materiale: Piastra d'acciaio da 2 mm.

Carico massimo: 800 N.

Finitura: Verniciatura a polvere, RAL 7035 bucciato.

Specifiche di montaggio: Utilizzare il kit cerniere DNMK se non è stata prevista alcuna porta in precedenza.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Spessore
DN1106R5	1082mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Spessore
DN1206LR5	1182mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1206R5	1182mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1206RR5	1182mm	593mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1208R5	1182mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1405LR5	1382mm	493mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1405RR5	1382mm	493mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1406LR5	1382mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1406R5	1382mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1406RR5	1382mm	793mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1408R5	1382mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1606LR5	1582mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1606R5	1582mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1606RR5	1582mm	593mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1608R5	1582mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1610R5	1582mm	993mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1804LR5	1782mm	393mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1804RR5	1782mm	393mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1805LR5	1782mm	493mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1805R5	1782mm	493mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm

Table 2/3

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Spessore
DN1805RR5	1782mm	493mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1806LR5	1782mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1806R5	1782mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1806RR5	1782mm	593mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1808LR5	1782mm	793mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN1808R5	1782mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1808RR5	1782mm	793mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN1810R5	1782mm	993mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2004LR5	1982mm	393mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2004RR5	1982mm	393mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2005LR5	1982mm	493mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2005R5	1982mm	493mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2005RR5	1982mm	493mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2006LR5	1982mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2006R5	1982mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Spessore
DN2006RR5	1982mm	593mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2008LR5	1982mm	793mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2008R5	1982mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2008RR5	1982mm	793mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2010R5	1982mm	993mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm

Table 3/3

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Spessore
DN2205LR5	2182mm	493mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2205RR5	2182mm	493mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2206LR5	2182mm	593mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	2mm
DN2206R5	2182mm	593mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2206RR5	2182mm	593mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	2mm
DN2208R5	2182mm	793mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN1804R5	1782mm	393mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2004R5	1982mm	393mm	17mm	Semplice	Supporto libero	2mm
DN2210R5	2182mm	993mm	17mm	Semplice	Supporto libero	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

