


Presa di alimentazione con fusibile integrato, LPS

Presa di alimentazione di facile montaggio, da installare su una guida DIN, per l'uso nei casi in cui sia necessario il collegamento di apparecchiature esterne.



STANDARD INDUSTRIALI

cULus_UL listed

CE

GOST

CARATTERISTICHE

Descrizione: Presa elettrica montata su guida DIN. Connessione e bloccaggio a pressione per un cablaggio facile e veloce.

Dimensioni: 92 mm × 62 mm × 48 mm.

Connessione: 3 morsetti di bloccaggio a pressione per fissaggio di cavo flessibile o rigido da 0.5 - 2.5 mm². Fusibile integrato da 6.3 A × 20 mm.

Finitura: Grigio chiaro.

Materiale: Plastica UL94V0.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Plastica
Codice colore:	RAL 7035
Finitura:	Uniforma

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Peso
LPS10FR	92mm	62mm	48mm	Tipo F	120kg
LPS10	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di presa	Peso
LPS10USA	92mm	62mm	48mm	Tipo A	120kg
LPS10UK	92mm	62mm	48mm	Tipo G	120kg
LPS10CH	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE