

Profili per profili da 19 pollici fissaggio asimmetrico, CID



Questi profili consentono un saldo fissaggio asimmetrico dei profili da 19" e possono essere regolati in profondità senza la necessità di ulteriori accessori.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per fissare profili angolari di montaggio da 19" asimmetrici in armadi da 800 mm o con larghezza superiore. Totalmente regolabile in profondità. Molto adatto per il fissaggio di componenti pesanti (apparati attivi).

Materiale: Acciaio zincato da 3mm.

Quantità nell'imballaggio: 4 profili con materiale di montaggio.

Spessore: 3mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
CID600	32mm	555mm	30mm	Lamiera d'acciaio
CID800	32mm	755mm	30mm	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE