

Paraluce, MSST

Un tetto parapioggia in acciaio inossidabile fornisce riparo mediante una copertura spiovente e protegge i componenti installati dal gocciolamento dell'acqua accumulata all'interno della cassa quando la porta viene aperta.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Da montare come protezione aggiuntiva su armadi in acciaio inossidabile. Il tetto è leggermente inclinato ed è dotato di una striscia antigocciolamento.

Materiale: Acciaio inossidabile 1,5 mm AISI 304 / AISI 316L.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.



Spessore: 1.5mm
Finitura: Spazzolato

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
MSST0650N-316	500mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0640N-316	400mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0860N	600mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1060N	600mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0850N-316	500mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1260N-316	600mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0650N	500mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1060N-316	600mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0850N	500mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1260N	600mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1040N-316	400mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1240N	400mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
MSST0840N-316	400mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0840N	400mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1250N-316	500mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0660N	600mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1240N-316	400mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0660N-316	600mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1250N	500mm	1200mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1050N	500mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
MSST1640N	400mm	1600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0640N	400mm	600mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1050N-316	500mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1040N	400mm	1000mm	72mm	Acciaio inossidabile 304	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST0860N-316	600mm	800mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
MSST1640N-316	400mm	1600mm	72mm	Acciaio inossidabile 316	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE