

Riduttori 19 pollici di larghezza, CIWR



Questi profili vengono fissati al telaio di una cassa larga 800 mm, a tutta altezza o ad altezza parziale, per il montaggio di profili da 19". Si possono utilizzare per rinforzare i profili a tutta altezza da 19" montandoli al centro della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Usati per ottenere delle possibilità di montaggio da 19" in armadi da 800mm. Consente il montaggio dei profili CIP/CIPP con altezza e profondità parziale o totale.

Materiale: Acciaio zincato da 1.5 mm.

Carico massimo: Il massimo peso consentito è 5000N su 2 paia di CIWR e 8000N su 3 paia di CIWR.

Quantità nell'imballaggio: 1 coppia con accessori di montaggio.

Spessore: 2mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Larghezza piastra di montaggio	Materiale della cassa
CIWR8196	80mm	800mm	600mm	19mm	Lamiera d'acciaio
CIWR8198	80mm	800mm	800mm	19mm	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.