

Porte laterali, DNS



Una porta laterale montata su una cassa rende le apparecchiature installate sulla parte anteriore e posteriore facilmente accessibili dai lati. Ciò è vantaggioso, soprattutto, se vengono utilizzate delle piastre di montaggio consecutive.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Sostituisce il pannello laterale SPM. Per un facile accesso all'equipaggiamento interno dell'armadio o quando gli armadi sono montati in posizione retro-retro. Serratura standard a doppia aletta 3 mm che rende possibili tutte le opzioni di chiusura. Telaio porta opzionale.

Materiale: Piastra in acciaio da 2 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: Conforme a IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Quantità nell'imballaggio: 1 porta, incluso telaio di montaggio.

Spessore:	2mm
Colore:	Grigio chiaro
Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Codice colore:	RAL 7035

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNS2005R5	1982mm	493mm	51mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNS1806R5	1782mm	593mm	51mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNS2006R5	1982mm	593mm	51mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNS1805R5	1782mm	493mm	51mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE