

# Pannelli laterali per contenitori a pavimento, PCUP



Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato da un telaio prolunga per mantenere il grado di protezione e limitare l'accesso a tale spazio.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Per coprire i lati del vano cavi inferiore PCU.  
Fissaggio con 4 viti.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.35 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori di montaggio.

**Spessore:** 1.35mm  
**Colore:** Grigio chiaro  
**Materiale:** Lamiera d'acciaio  
**Finitura:** Verniciato a polvere  
**Codice colore:** RAL 7035

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|
| PCUP208R5         | 200mm   | 800mm     | 12mm       | Lamiera d'acciaio     |
| PCUP206R5         | 200mm   | 599mm     | 12mm       | Lamiera d'acciaio     |
| PCUP308R5         | 300mm   | 800mm     | 12mm       | Lamiera d'acciaio     |
| PCUP306R5         | 300mm   | 599mm     | 12mm       | Lamiera d'acciaio     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**