


Pannelli laterali, SPM



Questi pannelli laterali garantiranno il mantenimento della protezione dell'ingresso, il che significa che i componenti elettrici di funzioneranno senza disturbi e proteggeranno il personale da eventuali lesioni.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Assemblaggio facile anche da una sola persona. Sigillatura tramite guarnizione mono pezzo di poliuretano estruso e montata con 8 viti e nuovi fermi brevettati. Può essere sostituita dalla porta laterale DNS.

Materiale: Piastra in acciaio da 1.5 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Protezione: IP 55 | TYPE 12, 13 in combinazione con MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 in combinazione con MCS-HP.

Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con materiale di montaggio.

Finitura: Verniciato a polvere
Colore: Grigio chiaro
Codice colore: RAL 7035
Spessore: 1.5mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa	Materiale
SPM1805R5	1800mm	19mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1804R5	1800mm	19mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1806R5	1800mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2005R5	2000mm	19mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2004R5	2000mm	19mm	400mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2006R5	2000mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2008R5	2000mm	19mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2206R5	2200mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2208R5	2200mm	19mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1106R5	1100mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1406R5	1400mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1606R5	1600mm	19mm	600mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa	Materiale
SPM1808R5	1800mm	19mm	800mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2010R5	2000mm	19mm	1000mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1205R5	1200mm	19mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1405R5	1400mm	19mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1605R5	1600mm	19mm	500mm	Supporto libero	Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM1810R5	1800mm	19mm	1000mm		Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio
SPM2210R5	2200mm	19mm	1000mm		Lamiera d'acciaio	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

