


Telai superiori laterali per contenitori a pavimento, MCUP



Questi pannelli consentono di chiudere lo spazio aggiuntivo creato da un telaio prolunga per mantenere il grado di protezione e limitare l'accesso a tale spazio.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per coprire i lati del telaio del cablaggio superiore MCU. Fissaggio con 4 viti e nuovi ancoraggi brevettati.

Materiale: Piastra in acciaio da 1,35 mm.

Finitura: Rivestimento strutturato a polvere RAL 7035.

Quantità nell'imballaggio: 2 pannelli con accessori per il montaggio.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore:	1.35mm

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale della cassa
MCUP205R5	200mm	500mm	12mm	Lamiera d'acciaio
MCUP206R5	200mm	600mm	12mm	Lamiera d'acciaio
MCUP208R5	200mm	800mm	12mm	Lamiera d'acciaio
MCUP306R5	300mm	600mm	12mm	Lamiera d'acciaio
MCUP308R5	300mm	800mm	12mm	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.