

Contenitore a sportello singolo in acciaio dolce, MAS



La gamma MAS di casse per montaggio a parete in lamiera d'acciaio, con porta singola e grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in diverse misure standard. Questa tipologia di casse murali è adatta a molteplici applicazioni ed installazioni. I rischi legati al guasto dei componenti, e ai conseguenti tempi d'inattività, sono totalmente eliminati in quanto acqua e polvere non possono penetrare all'interno dell'involucro.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E61997

NEMA/EMAC Type 4, 12

CSA, File No. 1442951: Type 4, 12

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL, DNV

CARATTERISTICHE

Corpo: Piegata e saldata in continuo. Quattro fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete, con bugnature da 20.4 mm di diametro x 2 mm per consentire una circolazione nella parte posteriore della cassa.

Apertura piastra pressacavo: Ubicata nella parte posteriore della cassa per facilitare il cablaggio della piastra.

Protezione: Conforme a IP 66 | TIPO 4, 12 | IK 10. Per l'installazione all'aperto, si consiglia l'uso di un parapigioggia, ARF e di un rivestimento di vernice in poliesteri al 100% con primer anticorrosione. La resistenza alla corrosione deve essere presa in considerazione per le applicazioni per esterni o interni.

Piastra di montaggio: La piastra di montaggio è punzonata verticalmente ad intervalli da 10 mm per il facile posizionamento delle apparecchiature. Sulla parte superiore e inferiore ci sono fori per facilitare il fissaggio dei cavi. Posizionata tramite bulloni M8 saldati a pressione nella parte posteriore della cassa. Tutti i lati da 800 mm in su sono rinforzati tramite bordi piegati. Utilizzando l'accessorio AMG, la piastra di montaggio può essere regolata per ogni profondità.

Materiale: Corpo: Lamiera d'acciaio da 1,2 mm per cassette con una profondità di 155 mm / 1,4 mm per cassette con una profondità di 210 o 260 mm / 1,5 mm per cassette con una profondità di 300 o 400 mm, o con altezza o larghezza pari a 1000 mm o maggiore. Flangia passacavi: Lamiera d'acciaio da 1,4 mm. Porta: Lamiera d'acciaio da 1,2 mm / 1,5 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 500 mm o maggiore / 2 mm per cassette con altezza o larghezza pari a 800 mm o maggiore. Piastra di montaggio: Acciaio elettrozincato da 2 mm.

Serratura: Serratura a doppia mappa da 3 mm con movimento a 90° e meccanismo antivibrazione personalizzata da nVent HOFFMAN. Due serrature per casse da 600 a 800 mm di altezza. Sistema di bloccaggio a cariglione su tre punti per casse a partire da un'altezza di 1000 mm. Altri inserti sono disponibili come accessori.

Finitura: Verniciatura a polvere, colore RAL 7035.

Porta: Montaggio a filo con apertura di 130°. Cerniere rimovibili a scomparsa con perno prigioniero. Le cerniere possono essere montate per consentire l'apertura a sinistra o a destra. Prigionieri interni M6 saldati per il montaggio dei profili delle porte MMDP, vedere la consegna. La tenuta è assicurata da una guarnizione monopezzo in poliuretano iniettato.

Fornitura: Cassa con porta e piastra di montaggio (non incluse per i codici degli articoli che terminano con PER5). In caso di altezza di 600 mm e superiore, due profili di montaggio porta MMDP. Flange passacavi con guarnizioni, chiave in plastica da 3 mm a doppia mappa e accessori di montaggio. Chiave in metallo, per altezza di 1000 mm e oltre. Elementi per il collegamento di terra.

Colore: Grigio chiaro
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Verniciato a polvere
Codice colore: RAL 7035

SPECIFICHE

Table 1/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS1206030PER5	1200mm	600mm	300mm	N.		
MAS0504021R5	500mm	400mm	210mm	Sì	470 x 350mm	192mm
MAS0302521R5	300mm	250mm	210mm	Sì	270 x 200mm	192mm
MAS0252515PER5	250mm	250mm	155mm	N.		
MAS1008040R5	1000mm	800mm	400mm	Sì	970 x 750mm	382mm
MAS1006026PER5	1000mm	600mm	260mm	N.		
MAS0406021PER5	400mm	600mm	210mm	N.		
MAS0303015PER5	300mm	300mm	155mm	N.		
MAS0504026PER5	500mm	400mm	260mm	N.		
MAS1006026R5	1000mm	600mm	260mm	Sì	970 x 550mm	242mm
MAS0405021R5	400mm	500mm	210mm	Sì	370 x 450mm	192mm
MAS0252015R5	250mm	200mm	155mm	Sì	220 x 150mm	137mm
MAS0405021PER5	400mm	500mm	210mm	N.		
MAS0303015R5	300mm	300mm	155mm	Sì	270 x 250mm	137mm
MAS0404021R5	400mm	400mm	210mm	Sì	370 x 350mm	192mm
MAS1206030R5	1200mm	600mm	300mm	Sì	1170 x 550mm	282mm
MAS0303021PER5	300mm	300mm	210mm	N.		
MAS0404021PER5	400mm	400mm	210mm	N.		
MAS0503021R5	500mm	300mm	210mm	Sì	470 x 250mm	192mm
MAS0302515PER5	300mm	250mm	155mm	N.		

Table 2/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS1008030PER5	1000mm	800mm	300mm	N.		
MAS0504015R5	500mm	400mm	155mm	Sì	470 x 350mm	137mm
MAS0504015PER5	500mm	400mm	155mm	N.		
MAS1008026R5	1000mm	800mm	260mm	Sì	970 x 750mm	242mm
MAS0302515R5	300mm	250mm	155mm	Sì	270 x 200mm	137mm
MAS1008026PER5	1000mm	800mm	260mm	N.		
MAS1008030R5	1000mm	800mm	300mm	Sì	970 x 750mm	282mm
MAS0504026R5	500mm	400mm	260mm	Sì	470 x 350mm	242mm
MAS0252515R5	250mm	250mm	155mm	Sì	220 x 200mm	137mm
MAS0504021PER5	500mm	400mm	210mm	N.		
MAS1006030R5	1000mm	600mm	300mm	Sì	970 x 550mm	282mm
MAS0302521PER5	300mm	250mm	210mm	N.		
MAS0503021PER5	500mm	300mm	210mm	N.		
MAS1008040PER5	1000mm	800mm	400mm	N.		
MAS1006030PER5	1000mm	600mm	300mm	N.		
MAS0406021R5	400mm	600mm	210mm	Sì	370 x 550mm	192mm
MAS0202015PER5	200mm	200mm	155mm	N.		
MAS0202015R5	200mm	200mm	155mm	Sì	170 x 150mm	137mm
MAS0504030R5	500mm	400mm	300mm	Sì	470 x 350mm	282mm
MAS1208030R5	1200mm	800mm	300mm	Sì	1170 x 750mm	282mm

Table 3/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0403015PER5	400mm	300mm	155mm	N.		
MAS1208040PER5	1200mm	800mm	400mm	N.		
MAS0403021PER5	400mm	300mm	210mm	N.		
MAS0505030R5	500mm	500mm	300mm	Sì	470 x 450mm	282mm
MAS1208030PER5	1200mm	800mm	300mm	N.		
MAS0304021R5	300mm	400mm	210mm	Sì	270 x 330mm	192mm
MAS0303021R5	300mm	300mm	210mm	Sì	270 x 250mm	192mm
MAS0505030PER5	500mm	500mm	300mm	N.		
MAS0403021R5	400mm	300mm	210mm	Sì	370 x 250mm	192mm
MAS0304021PER5	300mm	400mm	210mm	N.		
MAS0505021PER5	500mm	500mm	210mm	N.		
MAS0505021R5	500mm	500mm	210mm	Sì	470 x 450mm	192mm

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0352515R5	350mm	250mm	155mm	Sì	320 x 200mm	137mm
MAS1208040R5	1200mm	800mm	400mm	Sì	1170 x 750mm	382mm
MAS0403015R5	400mm	300mm	155mm	Sì	370 x 250mm	137mm
MAS0352515PER5	350mm	250mm	155mm	N.		
MAS0504030PER5	500mm	400mm	300mm	N.		
MAS0252015PER5	250mm	200mm	155mm	N.		
MAS0806040PER5	800mm	600mm	400mm	N.		
MAS0605030R5	600mm	500mm	300mm	Sì	570 x 450mm	282mm

Table 4/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0804030R5	800mm	400mm	300mm	Sì	770 x 350mm	282mm
MAS0605030PER5	600mm	500mm	300mm	N.		
MAS0806021R5	800mm	600mm	210mm	Sì	770 x 550mm	192mm
MAS0605026R5	600mm	500mm	260mm	Sì	570 x 450mm	242mm
MAS0806030R5	800mm	600mm	300mm	Sì	770 x 550mm	282mm
MAS0806026PER5	800mm	600mm	260mm	N.		
MAS0605026PER5	600mm	500mm	260mm	N.		
MAS0605021R5	600mm	500mm	210mm	Sì	570 x 450mm	192mm
MAS0806030PER5	800mm	600mm	300mm	N.		
MAS0606040R5	600mm	600mm	400mm	Sì	570 x 550mm	382mm
MAS0808030PER5	800mm	800mm	300mm	N.		
MAS0705021PER5	700mm	500mm	210mm	N.		
MAS0705021R5	700mm	500mm	210mm	Sì	670 x 450mm	192mm
MAS0808030R5	800mm	800mm	300mm	Sì	770 x 750mm	282mm
MAS0608030R5	600mm	800mm	300mm	Sì	570 x 750mm	282mm
MAS0705026PER5	700mm	500mm	260mm	N.		
MAS0806026R5	800mm	600mm	260mm	Sì	770 x 550mm	242mm
MAS0808040PER5	800mm	800mm	400mm	N.		
MAS0608030PER5	600mm	800mm	300mm	N.		
MAS0808021R5	800mm	800mm	210mm	Sì	770 x 750mm	192mm

Table 5/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0606021PER5	600mm	600mm	210mm	N.		
MAS0606040PER5	600mm	600mm	400mm	N.		


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0705026R5	700mm	500mm	260mm	Sì	670 x 450mm	242mm
MAS0804030PER5	800mm	400mm	300mm	N.		
MAS0606030R5	600mm	600mm	300mm	Sì	570 x 550mm	282mm
MAS0808040R5	800mm	800mm	400mm	Sì	770 x 750mm	382mm
MAS0808021PER5	800mm	800mm	210mm	N.		
MAS0606030PER5	600mm	600mm	300mm	N.		
MAS0606021R5	600mm	600mm	210mm	Sì	570 x 550mm	192mm
MAS0806040R5	800mm	600mm	400mm	Sì	770 x 550mm	382mm
MAS0806021PER5	800mm	600mm	210mm	N.		
MAS0604015PER5	600mm	400mm	155mm	N.		
MAS0605015PER5	600mm	500mm	155mm	N.		
MAS0605015R5	600mm	500mm	155mm	Sì	570 x 450mm	137mm
MAS0605021PER5	600mm	500mm	210mm	N.		
MAS0604015R5	600mm	400mm	155mm	Sì	570 x 350mm	137mm
MAS0604021PER5	600mm	400mm	210mm	N.		
MAS0604021R5	600mm	400mm	210mm	Sì	570 x 350mm	192mm
MAS0604030R5	600mm	400mm	300mm	Sì	570 x 350mm	282mm
MAS0604026PER5	600mm	400mm	260mm	N.		

Table 6/6

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Piastra di montaggio inclusa	Dimensioni del pannello	Profondità di montaggio massima
MAS0604030PER5	600mm	400mm	300mm	N.		
MAS0604026R5	600mm	400mm	260mm	Sì	570 x 350mm	242mm

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

* Le casse con altezza 1000 mm o superiori hanno una serratura a spagnoletta a 3 punti.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE