

# Porte in acciaio inox smaltate, DNGS



É possibile visionare i componenti elettrici mentre la porta in acciaio inossidabile con vetro trasparente è chiusa, ciò impedisce l'accesso al personale non autorizzato e mantiene la protezione dell'ingresso.

## CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard con vetro trasparente di sicurezza che consente di visionare gli apparati interni. Chiusura a doppia alette da 3 mm e telaio porta. Possibile impiego di tutti gli inserti e sistemi di chiusura alternativi previsti dal programma.

Materiale: Telaio: piastra in acciaio inox AISI 304 da 2 mm, AISI 316L (a richiesta). Area di visualizzazione: vetro di sicurezza trasparente da 4 mm.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Protezione: Conforme a IP 55 | TIPO 12, 13 | IK 07.

Specifiche di montaggio: Utilizzare kit cerniera DNMKS se non si tratta di una sostituzione della porta standard.

Quantità nell'imballaggio: 1 Pezzo.

**Spessore:** 2mm  
**Finitura:** Spazzolato  
**Materiale:** Acciaio inossidabile 304

## SPECIFICHE

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni finestrino | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DNGS1606          | 1600mm  | 600mm     | 17mm       | 1376 x 415mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS2006          | 2000mm  | 600mm     | 17mm       | 1776 x 415mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1608          | 1600mm  | 800mm     | 17mm       | 1376 x 615mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS2008          | 2000mm  | 800mm     | 17mm       | 1776 x 615mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1810          | 1800mm  | 1000mm    | 17mm       | 1576 x 815mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Dimensioni finestrino | Famiglia di prodotti | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| DNGS2010          | 2000mm  | 1000mm    | 17mm       | 1776 x 815mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1808          | 1800mm  | 800mm     | 17mm       | 1576 x 615mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1408          | 1400mm  | 800mm     | 17mm       | 1176 x 615mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1806          | 1800mm  | 600mm     | 17mm       | 1576 x 415mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |
| DNGS1610          | 1600mm  | 1000mm    | 17mm       | 1376 x 815mm          | Supporto libero      | Lamiera d'acciaio     |

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**