

Sportello liscio in acciaio inox, DNSS



Questa porta sostituisce il pannello posteriore di un armadio per consentire l'accesso posteriore alle apparecchiature installate nella parte anteriore, o l'uso di piastre di montaggio consecutive per aumentare lo spazio di montaggio della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Porta standard dotata di sistema di chiusura DIN 3 mm e di telaio porta. Il Kit di accessori DNMS (cerniere, alloggiamento per chiavistelli) da ordinare separatamente. Permette tutte le opzioni del programma di chiusura e cerniere a 180°. Compatibile con gli armadi componibili e compatti della gamma in acciaio inox.

Materiale: Piastra d'acciaio inox in AISI 304 / AISI 316L (a richiesta) da 2 mm.

Carico massimo: 800 N.

Finitura: Acciaio inox pre satinato 400.

Quantità nell'imballaggio: 1 pezzo.

Specifiche di montaggio: Utilizzare il kit di cerniera DNMS se non è stata installata alcuna porta in precedenza.

Materiale: Acciaio inossidabile 304

Finitura: Spazzolato

Spessore: 2mm

SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Sportello singolo	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Tipo di porta	Famiglia di prodotti	Materiale della cassa
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Sportello sinistro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Sportello destro	Supporto libero	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

