

Cerniere con telaio oscillante a 180 gradi, ESFH



Queste cerniere permettono di aprire il telaio girevole a 180°, in modo che non interferisca con il personale di manutenzione o altro personale quando lavora all'interno della cassa.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Consente l'apertura della struttura girevole a 180°. Il cardine superiore è regolabile per il montaggio ad angolo retto della struttura girevole. Posizione adeguata del cardine per consentire il massimo della profondità.

Materiale: Acciaio zincato.

Quantità nell'imballaggio: 1 confezione.

Specifiche di montaggio: Da impiegare con ESFS per armadi da 800 mm, 1000 mm e 1200 mm di larghezza.

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Materiale della cassa
ESFH180	25mm	85mm	52mm	Lamiera d'acciaio	Zincato	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.