

Telaio oscillante montato in posizione centrale, ESFM



Un telaio girevole per apparecchiature da 19" che fornisce ulteriore spazio di montaggio per tali apparecchiature nonché, una volta aperto, l'accesso posteriore ai componenti e alle apparecchiature installati. Fornisce inoltre uno spazio aggiuntivo per i cablaggi e aumenta la profondità utile per il fissaggio delle apparecchiature al telaio girevole.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Struttura girevole tutta altezza per componenti da 19" che consente l'apertura a destra o a sinistra. Può essere utilizzata in armadi Multi-Flex. I cardini sono progettati per sfruttare la massima profondità. Cardine superiore regolabile per montaggio ad angolo retto della struttura girevole. Profilo rigido a W della struttura per apparati pesanti. Struttura zincata per una messa a terra diretta dei componenti. È possibile un accesso totale all'apertura dell'armadio grazie ai cardini standard a 180°. Per il montaggio, usare barre di supporto trasversali ESFB. Supporto in profondità e facile passaggio dei cavi grazie alla piastra di montaggio in profondità SFMP. Regolabile ad intervalli di 12.5 mm.

Carico massimo: 1800 N, fornito con dispositivo di auto-posizionamento.

Serratura: Serratura DIN da 3 mm con cariglione (possibili altre opzioni di chiusura).

Materiale: Profili verticali 19" in acciaio zincato da 2 mm. Telaio: profili verticali 2 mm e profili orizzontali 3 mm e profili orizzontali 3 mm.

Finitura: Verniciatura a polvere RAL 7035 bucciato.

Quantità nell'imballaggio: 1 telaio girevole con 180° cerniere.

Specifiche di montaggio: ESFM per armadi componibili in acciaio di 800 mm e 1000 mm di larghezza. Aggiungi ESFB per il montaggio in un armadio componibile in acciaio.

Spessore: 3mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

SPECIFICHE

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Unità rack	Materiale della cassa
ESFM318	1600mm	694mm	80mm	31U	Lamiera d'acciaio
ESFM458	2200mm	694mm	80mm	45U	Lamiera d'acciaio
ESFM408	2000mm	694mm	80mm	40U	Lamiera d'acciaio
ESFM278	1400mm	694mm	80mm	27U	Lamiera d'acciaio
ESFM368	1800mm	694mm	80mm	36U	Lamiera d'acciaio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE