

Morsettiera in acciaio dolce, STB



La gamma di cassette di derivazione in lamiera d'acciaio, STB, con grado di protezione IP 66, è disponibile sul mercato in molti formati diversi. La gamma STB è adatta ad ambienti interni difficili. Poiché acqua e polvere non possono penetrare all'interno della cassetta di derivazione, il rischio di guasto dei componenti è eliminato e, con esso, gli inutili tempi di inattività.

STANDARD INDUSTRIALI

UL 508A Listed; Type 4, 12, 13; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 4 12, 13; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 4, 12, 13

IEC 62208 IP66

CE, UK CA, UL

CARATTERISTICHE

Materiale: Lamiera di acciaio da 1.2 mm.

Corpo: Piegato e saldato in continuo. 4 fori da 8.5 mm di diametro per fissaggio a parete. Supporti per guide DIN/piastra di montaggio.

Guarnizione: La tenuta è assicurata da una guarnizione unica in poliuretano estruso.

Messa a terra: Bulloni di messa a terra M8x18 per corpo e coperchio, dadi M8, rondelle ed etichette dei punti di messa a terra.

Protezione: IP 66 | TYPE 4, 12 | IK 08.

Finitura: RAL 7035, verniciatura a polvere.

Fornitura: Base, coperchio, viti del coperchio e di fissaggio, coperture e accessori di messa a terra.

Materiale:	Lamiera d'acciaio
Finitura:	Verniciato a polvere
Colore:	Grigio chiaro
Codice colore:	RAL 7035
Spessore del corpo:	1.2mm
Spessore porta:	1.2mm

SPECIFICHE

Table 1/2


Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Peso
STB151508	150mm	150mm	80mm	1.2kg
STB151512	150mm	150mm	120mm	1.4kg
STB153008	150mm	300mm	80mm	2kg
STB153012	150mm	300mm	120mm	2.3kg
STB202008	200mm	200mm	80mm	1.8kg
STB202012	200mm	200mm	120mm	2.1kg
STB203008	200mm	300mm	80mm	2.4kg
STB203012	200mm	300mm	120mm	2.9kg
STB204008	200mm	400mm	80mm	3kg
STB204012	200mm	400mm	120mm	3.5kg
STB205012	200mm	500mm	120mm	4.3kg
STB206012	200mm	600mm	120mm	5kg
STB208012	200mm	800mm	120mm	6.6kg
STB303008	300mm	300mm	80mm	3.3kg
STB303012	300mm	300mm	120mm	3.7kg
STB304012	300mm	400mm	120mm	4.7kg
STB305012	300mm	500mm	120mm	5.7kg
STB306012	300mm	600mm	120mm	6.7kg
STB404012	400mm	400mm	120mm	6.1kg
STB406012	400mm	600mm	120mm	8.2kg

Table 2/2

Codice a catalogo	Altezza (H)	Larghezza (W)	Profondità (D)	Peso
STB408012	400mm	800mm	120mm	10.5kg

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Panel sold separately.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.