


# Connettore maschio a vite conico CFF per accoppiatori A12, A22 e A32K



## CARATTERISTICHE

Designed for use with the A12, A22 and A32K coupler families

Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour

Durable mounting plates allow for easy attachment to forms

Color coded for the appropriate coupler size

**Materiale:** Polietilene ad alta densità (HDPE); Acciaio

## SPECIFICHE


Table 1/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Dimensioni tondino spiralato, unità metriche | Dimensioni tondino spiralato, USA | Dimensioni tondino spiralato, Canada | Diametro (Ø) | Altezza (H) |
|-------------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| EL28CFF           | 153900          | 28 mm                                        | #9                                | 30 MLN                               | 75 mm        | 18 mm       |
| EL30CFF           | 153910          | 30 mm                                        |                                   |                                      | 75 mm        | 18 mm       |
| EL50CFF           | 154980          | 50 mm                                        |                                   |                                      | 95 mm        | 18 mm       |
| EL22CFF           | 153880          | 22 mm                                        | # 7                               |                                      | 75 mm        | 18 mm       |
| EL32CFF           | 153920          | 32 mm                                        | # 10                              |                                      | 95 mm        | 18 mm       |
| EL36CFF           | 153925          | 36 mm                                        | #11                               | 35 MLN                               | 95 mm        | 18 mm       |
| EL25CFF           | 153890          | 25 mm                                        | # 8                               | 25 MLN                               | 75 mm        | 18 mm       |
| EL40CFF           | 153930          | 40 mm                                        |                                   |                                      | 95 mm        | 18 mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Numero articolo | Colore | Quantità nella confezione |
|-------------------|-----------------|--------|---------------------------|
| EL28CFF           | 153900          | Nero   | 25                        |
| EL30CFF           | 153910          | Bianco | 25                        |
| EL50CFF           | 154980          | Nero   | 15                        |
| EL22CFF           | 153880          | Blu    | 25                        |
| EL32CFF           | 153920          | Giallo | 15                        |
| EL36CFF           | 153925          | Blu    | 15                        |
| EL25CFF           | 153890          | Rosso  | 25                        |
| EL40CFF           | 153930          | Verde  | 15                        |

## SCHEMI



## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

#### Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza  
clienti

Opzione 2 – Assistenza  
tecnica

#### Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

#### Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

#### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**