

Accoppiatore standard per riempimento erboso Interlok nVent LENTON, semplice



CARATTERISTICHE

Designed to splice the same diameter bars

Smaller bars can be installed into the over-sized cavity end if required

Over-sized cavity allows for greater field tolerance

Taper-threaded end helps prevent movement of the reinforcing bars and eliminate misalignment

Requires less grout than most competitive systems

Materiale: Ghisa
Finitura: Semplice
Imballaggio: Standard



SPECIFICHE

Table 1/2

Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro 1 (Ø1)	Diametro 2 (Ø2)
LK5		16 mm	# 5	15 MLN	65 mm	48 mm
LK16		16 mm	# 5	15 MLN	59 mm	41 mm
LK11	145605	36 mm	#11	35 MLN	80 mm	62 mm
LK7	145585	22 mm	# 7		65 mm	48 mm
LK6	145580	20 mm	# 6	20 MLN	65 mm	48 mm
LK8	145590	25 mm	# 8	25 MLN	68 mm	51 mm
LK20		20 mm	# 6	20 MLN	62 mm	45 mm
LK9	145595	28 mm	#9	30 MLN	71 mm	54 mm
LK25		25 mm	# 8	25 MLN	68 mm	51 mm


Codice a catalogo	Numero articolo	Dimensioni tondino spiralato, unità metriche	Dimensioni tondino spiralato, USA	Dimensioni tondino spiralato, Canada	Diametro1 (Ø1)	Diametro2 (Ø2)
LK10	145600	32 mm	# 10		76 mm	59 mm
LK12		38 mm			94 mm	70 mm
LK36		36 mm	#11	35 MLN	81 mm	62 mm
LKT14	145611	43 mm	#14	45 MLN	94 mm	70 mm
LK40		40 mm			94 mm	70 mm

Table 2/2							
Codice a catalogo	Numero articolo	Lunghezza 1 (L1)	Lunghezza 2 (L2)	Profondità della barra (BD)	Peso unitario	Quantità nella confezione	Certificazioni
LK5		200 mm	156 mm	22mm	1.98 kg	12	
LK16		201 mm	168 mm	24mm	1.69 kg	110	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK11	145605	305 mm	251 mm	43mm	3.63 kg	1	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK7	145585	200 mm	156 mm	32mm	1.94 kg	1	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK6	145580	200 mm	156 mm	28mm	1.96 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK8	145590	219 mm	178 mm	34mm	2.15 kg	8	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK20		226 mm	178 mm	35mm	1.98 kg	12	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK9	145595	248 mm	203 mm	38mm	2.44 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK25		228 mm	178 mm	40mm	2.26 kg	8	
LK10	145600	275 mm	229 mm	40mm	2.84 kg	8	LA City Approval, IAPMO®-UES
LK12		386 mm	324 mm	44mm	7.14 kg	4	
LK36		313 mm	251 mm	52mm	4.04 kg	8	
LKT14	145611	386 mm	324 mm	56mm	7.26 kg	4	IAPMO®-UES, LA City Approval
LK40		386 mm	324 mm	57mm	6.33 kg	4	

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Bar dimensions and weights listed may vary by region. Coupler sizes not shown may be available by special order. Contact your nVent LENTON representative for more information.

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.



AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

Nord America

+1.800.753.9221

Opzione 1 – Assistenza
clienti

Opzione 2 – Assistenza
tecnica

Europa

Paesi Bassi:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Germania:

800 1890272

altri paesi:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE