


Vite a collare, intaglio a croce/a taglio



Integrated load spreading, replaces separate washer.
Improved joint consistency (less variation from washer misalignment) Better vibration resistance, especially with serrated collars

CARATTERISTICHE

For assembly of partial width front panels and plug-in units

For EuropacPRO and RatiopacPRO

Cross Recess / Slotted combines advantages of both imprints: it offers a high level of torque to achieve quick and easy installation and enhances rotational leverage. It is convenient to use while offering universal tool compatibility.

Tipo di prodotto: Vite

Tipo: Vite



SPECIFICHE

Table 1/3

Codice a catalogo	Diametro	Lunghezza	Materiale	Finitura	Quantità nella confezione	Dimensioni delle filettature
21101-101		12.3mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5
21101-906		12.3mm	Acciaio inossidabile		100	M2.5
21101-102		12.3mm	Acciaio	Zinc Plated, Black	100	M2.5
21101-323		11mm			100	M2.5
21102-026	2.5mm	12.3mm	Acciaio	Nichelato	100	M2.5

Table 2/3

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza	Funziona con	Lunghezza filettatura	Tipo di filettatura
21101-101	14.3mm	5mm	5mm	Pannelli frontali	12.3mm	Metrico
21101-906				Pannelli frontali	12.3mm	
21101-102	14.3mm	5mm	5mm	Pannelli frontali	12.3mm	Metrico
21101-323				Pannelli frontali		

Codice a catalogo	Profondità	Altezza	Larghezza	Funziona con	Lunghezza filettatura	Tipo di filettatura
21102-026				Unità a innesto di tipo profilato, Cassette	3mm	

Table 3/3

Codice a catalogo	Coppia	Certificazioni
21101-101	0.3N·m	RoHS
21101-906	0.3N·m	RoHS
21101-102	0.3N·m	RoHS
21101-323	0.3N·m	
21102-026	0.3N·m	

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

