

Piede pressofuso

I piedini "tip-up" in alluminio pressofuso consentono il montaggio sulla piastra inferiore di un contenitore. Disponibili con o senza funzione di ribaltamento. Colore alluminio bianco RAL 9006.

CARATTERISTICHE

Il posizionamento della custodia è assicurato da inserti in gomma antiscivolo

Può essere utilizzato al posto dei piedini standard

Capacità di carico: 50 kg per piede, peso massimo della cassa 40 kg

I fori di montaggio sono presenti nel coperchio inferiore delle custodie

Materiale:	Alluminio
Funziona con:	Custodie
Famiglia di prodotti:	RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Tipo di prodotto:	Pedale
Colore:	Argento



SPECIFICHE

Codice a catalogo	Quantità nella confezione	Codice colore	Tipo
10603-001	1	RAL 9006	Pedale, Senza suggerimento
10603-002	1	RAL 9006	Pedale, Con Tip-Up

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

La consegna è in confezioni multiple standard. I prezzi si riferiscono a ciascun articolo.

Tenere presente che le consegne possono essere effettuate nei QSP indicati (ad esempio 5 pezzi, 10 pezzi, 50 pezzi, ecc.). Le quantità d'ordine diverse (ad esempio 2 pezzi) possono essere modificate con la quantità di consegna successiva possibile = quantità confezione standard.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE