

Sistema VXS, torre, 5 U, 7 slot, alimentatore collegabile

Phase-out

CODICE A CATALOGO

10836-060

Sistema tower VXS per 7 schede VXS 6 U, 160 mm. Con opzione i/o posteriore, l'alimentazione per il sistema è fornita da un alimentatore a telaio aperto collegabile.

CARATTERISTICHE




Sistema conforme a IEC 60297?3?101, ?102, ?103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; backplane, conforme a VITA 41.0, ?41.1, ?41.10, ?41,11

PSU, 19" compatibile, 300 W; è possibile montare una seconda PSU opzionale

Slot VXS/VME64x4 VME64x, 6 U, con slot P0 plug3 x VXS collegati come anello

Dissipazione del calore tramite 4 ventole, raffreddamento dal lato anteriore a quello posteriore; temperatura controllata con il modulo di comando ventola (FCM)

Modulo display per tensioni di esercizio CC, ventola e allarme temperatura



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Sistema

Profondità: 300mm

Altezza: 496.25mm

Larghezza: 221.45mm

Potenza: 250W

Peso netto: 13.5kg



*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched

from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Sistemi modificati disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE