


Airbender, inserto guida per schede, blocco 70P, 4HP, 160 mm, kit da 10 pezzi

CODICE A CATALOGO

24563-040

L'inserto per condizionatore d'aria nVent SCHROFF migliora l'efficienza di raffreddamento fino al 85% per slot bilanciando il flusso d'aria in ambienti ad impedenza mista. È facile da installare, riduce il rumore della ventola e migliora le prestazioni generali del sistema.

CARATTERISTICHE

Gli inserti della guida per schede Airbender migliorano l'efficienza di raffreddamento nei sistemi elettronici fino al 85% per slot 4HP bilanciando il flusso d'aria in ambienti con impedenze d'aria miste

blocco al 70%: Airbender introduce un'impedenza dell'aria aggiuntiva negli slot con componenti meno critici, reindirizzando il flusso d'aria verso le zone più vulnerabili e garantendo migliori risultati di raffreddamento per tutte le schede

Facile installazione: È sufficiente agganciare l'Airbender alle guide per schede in plastica nVent SCHROFF e fissarlo con una vite

Favorisce la riduzione del rumore generato dalle ventole mantenendole in un punto di funzionamento efficiente

La piegatrice ad aria e CassettePRO non possono essere utilizzate insieme nello stesso slot.

ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Tipo di prodotto: Deflettore d'aria

Famiglia di prodotti: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac

Funziona con: Rack secondari; Custodie; Sistemi

Larghezza rack: 4HP

Profondità: 160mm

Materiale: Policarbonato

Quantità nella confezione: 10

Colore: Grigio

È conforme a: EN 45545-2; UL® 94V-0

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ventilatori con diversi livelli di ostruzione disponibili su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

