


Kit sottorack EuropacPRO da 19" per connettore DIN, schermatura retrofit, 3 U, 175 mm



CODICE A CATALOGO

24563-191

Sottorack non schermato per montaggio connettore DIN EN 60603-2 (DIN 41612).

CARATTERISTICHE

Supporto con pannello laterale tipo F ("flessibile"), staffa anteriore da 19" inclusa, staffa regolabile in profondità da 19" venduta separatamente (non inclusa negli articoli forniti)

Struttura in alluminio

IP 20, in conformità alla norma IEC 60529

Dimensioni interne ed esterne in conformità a: IEC 60297-3-100, -101, IEEE 1101,1

Guide orizzontali posteriori per il montaggio del connettore (IEC 60603-2 / DIN 41612)

Sono disponibili modifiche quali ritagli, finiture o dimensioni diverse

Fornito in confezione piatta salvaspazio

Guida orizzontale "leggera"



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 3U

Profondità: 175mm

Quantità nella confezione: 1

Per il montaggio: Connettore DIN

Profondità scheda: 160mm

Tipo di guarnizione: Acciaio inox (installabile in un secondo momento)

Maniglia in dotazione: N.

Montaggio: Rack

È conforme a: CODICE 60297-3-103

Schermatura EMC: N.

Finitura: Anodizzato; Passivato

Materiale: Alluminio

Tipo di prodotto: Rack secondario/Telaio

Larghezza rack: 84HP

Carico statico: 11kg

Peso netto: 1.11kg

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Configurazione individuale: Ampia gamma di varianti in altezza, larghezza e profondità; guide per un'ampia varietà di applicazioni; opzioni interne; accessori e materiale di montaggio.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE