

Coperchio pannello laterale EMC avanzato EuropacPRO, 4U, 295 mm

CODICE A CATALOGO

24563-267


Pannello laterale in alluminio da 3 mm per aumentare l'effetto di schermatura EMC del sottorack coprendo le forature non necessarie.

CARATTERISTICHE

Coperchi del pannello laterale per una maggiore schermatura RF laterale

Assemblato all'esterno del pannello laterale standard

Materiale di assemblaggio incluso



ATTRIBUTI DEL PRODOTTO

Altezza del rack: 4U

Profondità: 295mm

Quantità nella confezione: 2

Schermatura EMC: Sì

Finitura: Passivato

Lunghezza: 295mm

Materiale: Alluminio

Famiglia di prodotti: EuropacPRO

Tipo di prodotto: Pannello laterale

Tipo: Tipo H

Funziona con: Rack secondari

Unità confezione: Coppia

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products

INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Il pannello laterale e la staffa da 19" sono saldati a freddo insieme. Tossine = tecnica di fissaggio, senza accessori aggiuntivi. Ciò avviene con attrezzi speciali e alta pressione.

Versione 9 U disponibile su richiesta.

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE